

● INNOVATEST®

Hårdhedstester Rockwell FENIX, Type: 300RS



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495071 300RS
GTIN	2050002068001
Artikelklasse	49G

Beskrivelse

Udførelse:

Rockwell-hårdhedstester med utrolig høj præcision. Stiv maskinramme også til krævende værkstedsindsats. Stor 6,5 tommers industri-farve-touchscreen. Brugervenligt interface med mulighed for intern og eksternt datalagrings. Prøvebelastningsudløsning i lukket reguleringskreds (**belastningscelle, closed-loop-system**).

Norm:

DIN EN ISO 6508, ASTM E-18 og ISO 2039/1.

Leveringsomfang:

Hårdhedssammenligningsplade HRC med mønster. Driftsklart basisudstyr: Rockwell-konus 120°, støttebord, plant, Ø = 80 mm, Rockwell-kugleholder 1/16 tomme. Inklusive forsendelsesemballage.

Bemærk:

Levering opkræves separat. Kontakt din fagrådgiver vedr. kalibrering af de påkrævede belastningstrin og procedurer. Yderligere tilbehør som f.eks. prismestøtter fås på anmodning.

Teknisk beskrivelse

Forbelastning, prøvekraft	3; 10 kg
Længde	580 mm

Interface	USB -2
Hovedbelastning, prøvekraft	15, 30, 45, 60, 100, 150 kg
Display	6,5 tommer touchscreen
Rockwell skalaer	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Energiforsyning	Med kabel
maksimal prøvehøjde	240 mm
Betjening	semi-automatisk
Strømforsyning	100 – 240 V / 50-60 Hz / 3A
Højde	770 mm
Vægt	115 kg
maksimal prøvebredde	250 mm
Bredde	270 mm
Testmetode	Rockwell / Super-Rockwell
Aflæsning	1 HR
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester