

Garant UNILINE**UNI Panel, Til type: S****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955440 S
GTIN	4062406583286
Artikelklasse	9GC

**Beskrivelse****Udførelse:**

Slank søjle af pladestål, med dobbeltvægge med hulplade på begge sider  $\square$  9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

Opdelingselementer findes under nr. 955442 – 955444. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler findes under nr. 955474.

Hoffmann hulvægsintervaller: 9×9

Højde: 1375 mm

Dybde: 380 mm

Bredde: 300 mm

Bæreevne: 30 kg

Vægt: 17 kg

**Teknisk beskrivelse**

Serie	Panel
-------	-------

Dybde	380 mm
Bredde	300 mm
Højde	1375 mm
Bæreevne	30 kg
Vægt	17 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Hulvæg-opstilling