

Garant UNI LINE**UNI Panel, Til type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955440 L
GTIN	4062406583309
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Slank søjle af pladestål, med dobbeltvægge med hulplade på begge sider \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Opdelingselementer findes under nr. 955443 – 955444. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningstavler finder du under nr. 955474.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	30 kg
Bredde	610 mm
Serie	Panel
Vægt	45 kg
Højde	2165 mm

Dybde	440 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Hulvæg-opstilling