

**Skydelære, Måleområde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415196 1000
GTIN	4062406584276
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Nonius og aflæsningsflade blændfrit matforkromet. Hærdede og slebne måleflader. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø.** Med låseskrue. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger.

Teknisk beskrivelse

Norm	Fabriksstandard
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Aflæsning	0,05 mm
Kæbelængde	200 mm
Vægt	2,5 kg
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Fejlgrænse	0,24 mm
Måleområde	0 - 1000 mm
Kalibrering	A1
Deling	1/20 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021000 1000
DAkKS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 1000 mm	021010 1000