

**Skydelære, Måleområde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415196 1500
GTIN	4062406584283
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Nonius og aflæsningsflade blændfrit matforkromet. Hærdede og slebne måleflader. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø.** Med låseskrue. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger. Med finindstilling.

Teknisk beskrivelse

Kæbelængde	200 mm
Måleområde	0 - 1500 mm
Aflæsning	0,05 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Deling	1/20 mm
Norm	Fabriksstandard
Fejlgrænse	0,36 mm
Indvendig måleansats-Ø	30 mm
Kalibrering	A1
Vægt	5,3 kg
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære
Services	
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 2000 mm	021000 2000