

**Skydelære, Måleområde: 300mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	415196 300
GTIN	4062406584245
Artikelklasse	42A

Beskrivelse**Udførelse:**

Nonius og aflæsningsflade blændfrit matforkromet. Hærdede og slebne måleflader. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø**. Med låseskrue. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger.

Teknisk beskrivelse

Måleområde	0 - 300 mm
Vægt	0,44 kg
Kalibrering	A1
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Indvendig måleansats-Ø	10 mm
Deling	1/20 mm
Aflæsning	0,05 mm
Norm	Fabriksstandard
Kæbelængde	90 mm
Fejlgrænse	0,05 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog

Materiale	Specialstål, INOX
Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021000 300
DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 300 mm	021010 300