



Skydelære, Måleområde: 500mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	415196 500
GTIN	4062406584252
Artikelklasse	42A

Beskrivelse

Udførelse:

Nonius og aflæsningsflade blændfrit matforkromet. Hærdede og slebne måleflader. **Lange målekæber til måling af store emner og emne-Ø**. Med låseskrue. Forskudte og afrundede kæbeender til indvendige målinger.

Teknisk beskrivelse

Fejlgrænse	0,07 mm
Kalibrering	A1
Indvendig måleansats-Ø	20 mm
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Deling	1/20 mm
Norm	Fabriksstandard
Aflæsning	0,05 mm
Vægt	1,1 kg
Kæbelængde	150 mm
Måleområde	0 - 500 mm
Inddeling, nonius mm/tommer	ja
Måleværktøj	analog
Materiale	Specialstål, INOX

Alle dele	Hærdet
Produkttype	Værkstedsskydelære

Services

DAkS-kalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021010 500
KalibreringSkydelære / dybdeskydelære. Maks. måleområde 500 mm	021000 500