


Garant UNILINE**UNI Wall stationær, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955450 M
GTIN	4062406584597
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Meget stabil, dobbeltvægget søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Mærkningsforsats finder du under nr. 955453. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningsforsatsen finder du under nr. 955474.

Teknisk beskrivelse

Højde	1920 mm
Bredde	600 mm
Bæreevne	75 kg
Nyttebredde	600 mm
Dybde	750 mm

Serie	Wall
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Hulvæg-opstilling