

Garant UNI LINE

Hjulsæt til UNI Line, 4 dele, Type: 1**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955459 1
GTIN	4062406584702
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Hjul med Ø 125 mm. Perfekt selv på ujævne undergrunde. Trådfang forhindrer, at hjulet sætter sig fast. Optimal kørselsstabilitet takket være førsteklasses kuglelejer. Med polyurethan-slidbelægning, der ikke laver spor, minimal friktion og lavt støjniveau. Bæreevne pr. hjul 200 kg. Maksimal bæreevne, når der monteres 4 hjul: 600 kg.

Leveringsomfang:

2 drejelige hjul og 2 drejelige hjul med bremses til hjul og drejekrans. Inklusive monteringsmateriale.

Lakering:

Forzinket, kan ikke konfigureres.

Højde: 150 mm

Konstruktionshøjde: 150 mm

Hjul-Ø: 125 mm

Bæreevne pr. stk.: 200 kg

Teknisk beskrivelse

Bæreevne pr. stk.	200 kg
Højde	150 mm
Konstruktionshøjde	150 mm
Hjul-Ø	125 mm

Produkttype

Hjul