


Garant UNILINE**UNI Wall med hjul, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955451 M
GTIN	4062406584719
Artikelklasse	9GC

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget stabil, dobbeltvægget søjle af pladestål, hulvægge, der kan anvendes på begge sider, □ 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Stabil bundplade i antracit muliggør enkel opstilling og placering. Med 4 drejelige hjul, Ø 125 mm, 2 med hjulbremse.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

Mærkningsforsats finder du under nr. 955453. Passende piktogrammer (forskellige anvendelsesformål) til mærkningsforsatsen finder du under nr. 955474.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	600 mm
Højde	2067 mm
Serie	Wall
Hjul-Ø	125 mm

Nyttebredde	600 mm
Dybde	750 mm
Bæreevne	75 kg
Vægt	69 kg
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Hulvæg-opstilling

---

## Tilbehør

Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
UNI Wallstationær Type M	955450 M