


Garant UNILINE

UNI Tower mobil H-form, Type: M**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

955463 M

GTIN

4062406584740

Artikelklasse

9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Repræsentativt, modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Kan anvendes variabelt og universelt til forskellige opgaver og indhold, f.eks. til 5S-udveksling, udlevering af førstehjælpsmaterialer, rengøringsmateriale, værktøj, informationer osv.

Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. Med signalforsatser, der fås som ekstraudstyr, i forskellige farver, er de hurtige at få øje på i produktionsområdet. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Med 4 drejelige hjul, Ø 125 mm, 2 med hjulbremse.

H-form: 2 sidevægge med tværpanel i midten. Hylde og låger kan monteres på for- og bagsiden. Montering af skuffer ikke mulig.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Tilbehør som forsatser, piktogrammer, hylde, skuffer, låger og skydegreb finder du under nr. 955474 – 955499.

Teknisk beskrivelse

Dybde	750 mm
Vægt	89 kg
Hjul-Ø	125 mm
Serie	Tower
Højde	2070 mm
Nyttebredde	540 mm
Nyttedybde	2 × 255 mm
Bæreevne	150 kg
Bredde	720 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Højdeindstilling i intervaller	37
Produkttype	Hulvægstårn

Tilbehør

Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
UNI Towerstationær H-form Type M	955461 M