

**Skæftfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø k10 DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191590 18
GTIN	4045197103796
Artikelklasse	12W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med flere skær. **Excentrisk bagslibning.**  
Økonomisk alternativ.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	18 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,034 mm
Skæft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde $L_c$	32 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skæft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30-40 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B

Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	14 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	46 m/min	K
CuZn	betinget egnet	92 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		