

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, bredde 20G, 2 frit bærende udtræk 6G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943104 1000
GTIN	4062406586027
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Vertikalskabene i 20×28G er bestykket **med frit bærende udtræk**, som er udstyret med **enkeltudtrækssikring**, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Udtrækkenes rammer har en hulafstand med \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og **skal sikres mod at vælte**.

Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:

Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Vægt	70 kg
------	-------

Vertikaludtræk, bæreevne	175 kg
Antal udtræk	2
Højde	1000 mm
Dybde	700 mm
Bredde i G	20
Bredde	500 mm
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Vertikalt udtræk, nyttedybde	600 mm
ComfortClose	nej
Vertikaludtræk, nyttebredde	150 mm
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	691 mm
Vertikaludtræk, udførelse	frit bærende
Skab, konstruktion	Basisskab
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab