

Garant UNI LINE**Hylde til H-form, Type: M****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955482 M
GTIN	4062406586041
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Hylde af pladestål til UNI Tower. Hylde sikres mod at vippe med Easyfix-kunststofdyvler.

Passer til:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakering:

Antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.**

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal): 100 kg

Hylde, tykkelse: 30 mm

Højdeindstilling i intervaller: 37 mm

Højde: 30 mm

Bredde: 540 mm

Dybde: 227 mm

Teknisk beskrivelse

Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100 kg
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Dybde	227 mm
Hylde, tykkelse	30 mm
Bredde	540 mm
Højde	30 mm
Produkttype	Hylde

