

Garant UNI LINE

Skuffemodul til U-form, Type: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	955486 3
GTIN	4062406586089
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse

Udførelse:

Skuffemodul til UNI Tower str. M i U-form, eller UNI Z-Tower. Modulet kan hænges op i UNI Tower på den ønskede højde. Kun mulighed for ét skuffemodul pr. Tower. **Skuffer med helt udtræk** i 20×16G, kan ikke låses separat. Skuffe med **separat oplåsning med én hånd**. Bæreevne pr. skuffe 40 kg.

Passer til:

UNI Tower, UNI Z-Tower.

Bestykning:

Skuffefronthøjde mm: 125, 125

Lakering:

Skuffekorpus sølvfarvet, skuffefront antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Kan ikke konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nytteflade i G	20×16
Dybde	477 mm
Skuffer, nyttedybde i G	16

Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	40 kg
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Bredde	540 mm
Vægt	13 kg
Højde	247 mm
Produkttype	Skuffe