

Garant GRIDLINE

Vertikalskab, bredde 30G, 2 frit bærende udtræk 6G, 1 frit bærende udtræk 12G, Højde: 1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943115 1000
GTIN	4062406586195
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Vertikalskabene i 30×28G er bestyktet **med frit bærende udtræk**, som er udstyret med **enkeltudtrækssikring**, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Udtrækkenes rammer har en hulafstand med \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og **skal sikres mod at vælte**.

Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

Vertikaludtræk, nyttebredde 6G, udtræk 150 mm; vertikaludtræk nyttebredde 12G, udtræk 300 mm.

Bæreevne af 6G udtræk 175 kg; bæreevne af 12G udtræk 350 kg.

Specialtilbehør:

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:

Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

Lakering:

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegråt RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	30
Bredde	750 mm
Højde	1000 mm
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	691 mm
Vertikaludtræk, udførelse	frit bærende
Vægt	107 kg
ComfortClose	nej
Vertikalt udtræk, nyttedybde	600 mm
Antal udtræk	3
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab