

Garant GRIDLINE

**Vertikalskab, bredde 30G, 4 frit bærende udtræk 6G, Højde: 1000mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	943114 1000
GTIN	4062406586164
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vertikalskabene i 30×28G er bestykket **med frit bærende udtræk**, som er udstyret med **enkeltudtrækssikring**, så der altid kun kan åbnes ét udtræk ad gangen. Greb af aluminium med skilte, der kan udskiftes og skrives på.

Udtrækkenes rammer har en hulafstand med  $\square$  9×9 mm i intervaller på 37 mm til montering af værktøjshylder, bundbakker og hulvægge. Vertikalskabene er forberedt til fastgørelse i gulv eller vægge og **skal sikres mod at vælte**.

Kan låses med stiftcylinderlås. Alle udtræk lukkes sammen.

**Specialtilbehør:**

Vertikaludtrækkene kan forsynes med:

Hylde nr. 943160, hulvæg nr. 943166, skråhylde nr. 943162 og nr. 943163, Multifix-skinne nr. 943170.

**Lakering:**

Korpus og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, vertikaludtrækkenes front antracit RAL 7016, **pulverlakeret. Skuffekorpusset kan ikke konfigureres; er altid lysegrå RAL 7035.**

**Teknisk beskrivelse**

Højde	1000 mm
-------	---------

Vertikaludtræk, bæreevne	175 kg
Antal udtræk	4
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Bredde	750 mm
Bredde i G	30
Vertikalt udtræk, nytte dybde	600 mm
Vertikaludtræk, nyttebredde	150 mm
Vertikaludtræk, udførelse	frit bærende
ComfortClose	nej
Vægt	107 kg
Vertikalt udtræk, nyttehøjde	691 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Skuffeudtræk	Udtræksspærre
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	37 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Vertikalskab