

Garant UNILINE

UNI Tower mobil U-form, Type: M**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	955465 M
GTIN	4062406586218
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger. Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet.

Alsidig både indvendigt og udvendigt med hulplader \square 9×9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør som f.eks. Easyfix-kroge og -holdere. U-form: 2 sidevægge med bagvæg. Mulighed for montering af skuffer og låge.

Leveringsomfang:

UNI Tower nr. 955462 str. M; 2 hylder nr. 955481 str. M; forsats nr. 955475 str. GREY; skydegreb nr. 955496 str. 1.

Med 4 drejelige hjul \varnothing 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Bemærk:

Yderligere tilbehør som f.eks. piktogrammer, hylder, skuffer og låger finder du under nr. 955474 – 955499.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	150 kg
Højde	2290 mm
Nyttebredde	540 mm
Vægt	105 kg
Hjul-Ø	125 mm
Bredde	720 mm
Dybde	750 mm
Nyttedybde	510 mm
Serie	Tower
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	100
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Højdeindstilling i intervaller	37
Produkttype	Hulvægstårn

Tilbehør

UNI Line skydegreb Type 1	955496 1
UNI Towermobil U-form Type M	955462 M
Forsats tilUNI Tower M Type GREY	955475 GREY
Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
UNI Towerstationær U-form Type M	955460 M