

**Garant****Fræsestift GARANT Master Uni – middel, HM, Type: AS0820****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 540220 AS0820 |
| GTIN                | 4062406586324 |
| Artikelklasse       | 51D           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvredegytighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Lav varmebelastning, forlænget standtid, forbedret spåntransport.**
- **Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.**

Skaft-Ø 6 mm.

**GARANT**#fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklases hårdmetaltypen med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

**Anvendelse:**

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejse sømme samt overflader.

**Bemærk:**

Materialer med dårlig varmeledelse: reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

**Teknisk beskrivelse**

|               |       |
|---------------|-------|
| Skaft-Ø       | 6 mm  |
| Samlet længde | 60 mm |

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Formbeskrivelse         | Cylinder med endefortanding |
| Fortandingstype         | Ulige fortanding            |
| Fortanding, finhedsgrad | middel                      |
| Hoved-Ø                 | 8 mm                        |
| Hovedlængde             | 20 mm                       |
| Serie                   | GARANT Master Uni           |
| Skæremateriale          | HM                          |
| Produkttype             | Fræsestift                  |

## Brugerdata

|                               | Egnet til      | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Alu Mg                        | betinget egnet |                |          |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          |                |          |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | egnet          |                |          |
| Stål < 55 HRC                 | egnet          |                |          |
| Stål < 60 HRC                 | egnet          |                |          |
| INOX                          | egnet          |                |          |
| Ti                            | egnet          |                |          |
| GG (G)                        | egnet          |                |          |
| Uni                           | egnet          |                |          |