



Digital basisenhed, gevind-tolerancedorn WMCD MultiCheck Digital, Til gevind M: 2-10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486511 2-10
GTIN	4046122634446
Artikelklasse	48B

Beskrivelse

Udførelse:

Basisenheden MultiCheck Digital med skiftelæreindsatser, målebøsning og beskyttelsesbøsning til kontrol af måltrofastheden og måling af gevinddybder. Måledybde op til $4 \times D$, maks. 80 mm.

Fordel:

Kontrol af forskellige gevindstørrelser med én basisenhed. Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i én arbejdsgang. Tidsbesparelse i én testcyklus på op til 50%. Enkel udskiftning af slide tolerancedorne.

Passer til:

Gevind str.: M2; M3; M4; M5; M6; M8; M10

Leveringsomfang:

Basisenhed WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

Teknisk beskrivelse

Kalibrering	Pris på forespørgsel
Serie	Multi-check-gevindlærer
gengenzopladelig	nej
Energiforsyning	Batteridrevet
Aflæsning	0,01 mm
Batteritype	Knapcelle

International konstruktionsstørrelse	CR2032
Nominal spænding	3 V
Testprotokol	Producentens testrapport
Antal medfølgende batterier	1
Vægt	250 g
Længde (samlet)	233 mm
Længde	181 mm
Diameter	28 mm
Produkttype	Tolerancedorn

Tilbehør

Monteringsnøgle til MultiCheck Digital Til gevind 2-20	486513 2-20
--	-------------