

Garant**Fræsestiftsæt 8 dele, GARANT Master Uni – middel, HM, Antal fræsestifter: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	541410 8
GTIN	4062406587086
Artikelklasse	51D

Beskrivelse**Udførelse:**

HM-fræsestiftsортiment Multi Cut med gængse formvarianter.

Den nyudviklede innovative tandgeometri muliggør en **høj spåntagningsydelse** og giver samtidig en **ekstremt rolig gang og meget god manøvredegtighed**. Takket være den optimale spåndannelse (ingen spidse spåner) opnås en høj overfladekvalitet ved skrubning og sletbearbejdning.

- **Høj materialefjernelse.**
- **Roligt løb.**
- **Lav varmebelastning, forlænget standtid, forbedret spåntransport.**
- **Kan anvendes universelt på stål, INOX, aluminium.**

Skaft-Ø 6 mm.

GARANT-fræsestifter fremstilles på de mest moderne CNC-maskiner i førsteklasses hårdmetaltyper med høj robusthed og skærekanten med optimal stabilitet. Skaftet består af stål, hvis hoveddiametere er større end skaftdiametere; ellers er også skaftet af hårdmetal.

Anvendelse:

Egner sig til stort set alle materialer både ved manuel brug og brug i industrirobotter. Til afgratning, kantbrækning, afpudsning og bearbejdning af svejseømme samt overflader.

Leveringsomfang:

1 stk. af hver nr. 540220 str. A0616; A1020; C0616; C1020; D0605; D1009; G0618; M1020.

Bemærk:

Materialer med dårlig varmeledningsevne; reducer omdrejningstallet for at undgå blåfarvning af fræsestiften og tilsmudsning.

Teknisk beskrivelse

Serie	GARANT Master Uni
Skæremateriale	HM
Skaft-Ø	6 mm
Antal fræsestifter	8
Produkttype	Fræsestift

Tilbehør

FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type G0618	540220 G0618
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type D0605	540220 D0605
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type M1020	540220 M1020
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type D1009	540220 D1009
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type A1020	540220 A1020
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type C1020	540220 C1020
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type C0616	540220 C0616
FræsestiftGARANT Master Uni – middel Type A0616	540220 A0616