



## Digital basisenhed, gevind-tolerancedorn WMCD MultiCheck Digital, Til gevind M: 12-20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	486511 12-20
GTIN	4046122634453
Artikelklasse	48B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Basisenheden MultiCheck Digital med skiftelæreindsatser, målebøsning og beskyttelsesbøsning til kontrol af måltrofastheden og måling af gevinddybder. Måledybde op til  $4 \times D$ , maks. 80 mm.

#### Fordel:

Kontrol af forskellige gevindstørrelser med én basisenhed. Kontrol af gevindlærehold og gevinddybde i én arbejdsgang. Tidsbesparelse i én testcyklus på op til 50%. Enkel udskiftning af slide tolerancedorne.

#### Passer til:

Gevind str.: M12; M14; M16; M18; M20

#### Leveringsomfang:

Basisenhed WMCD MultiCheck Digital inkl. batteri CR2032.

### Teknisk beskrivelse

gengenzopladelig	nej
Energiforsyning	Batteridrevet
Serie	Multi-check-gevindlærer
Aflæsning	0,01 mm
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Testprotokol	Producentens testrapport

Batteritype	Knapcelle
Nominel spænding	3 V
International konstruktionsstørrelse	CR2032
Antal medfølgende batterier	1
Vægt	530 g
Længde	247 mm
Diameter	35 mm
Længde (samlet)	329 mm
Produkttype	Tolerancedorn

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til MultiCheck Digital Til gevind 2-20	486513 2-20
--	-------------