



Gevind-nogo-tolerancedorn til MultiCheck Digital, Gevind: M20



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 486516 M20 |
| GTIN | 4046122621187 |
| Artikelklasse | 48B |

Beskrivelse

Norm:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Passer til:

Basisenhed 486511 str. 12-20, målebøsning nr. 486512 str. 12-20 og beskyttelsesbøsning nr. 486515 str. M12 til M20.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|---------------------------|
| Gevindtype | M |
| Norm | DIN 13 |
| Gevind | M20 |
| Læretype | Nogo-lærer |
| Gevindstigning | 2,5 mm |
| Testprotokol | Producentens testrapport |
| Kalibrering | Pris på forespørgsel |
| Produkttype | Gevind-nogo-tolerancedorn |

Services

| | |
|---|-----------|
| KalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks. Ø 60 mm | 028500 60 |
|---|-----------|

DAkKS-kalibreringGevindkontroldorn, go eller nogo maks.
Ø 90 mm

028540 90