

Garant GRIDLINE

Skab til rengøringsmidler Bredde 40G med massive hængslede låger, Højde mm / type: 2000-5**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987031 2000-5
GTIN	4062406588540
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Universalskab til opbevaring af rengøringsmidler, rengøringsredskaber og tøj. Mulighed for montering af forzinkede hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®-skydegreb med **stiftcylinderlås**. Nivellerings sokkel med 4 fødder, der kan indstilles enkeltvis, til udligning af ujævnheder i gulvet. Hyldebelastningsevne 25 kg. Huller 9×9 mm i intervaller på 37 mm i inddelingskabinettet er egnet til **fastgørelse af Easyfix-kroge og -holdere** (i gruppe 95).

Leveringsomfang:

Praktisk inddeling med 3 hylder, bredde 20G. Udtrækkelig hulvæg. Ekstra hulvæg på indersiden af skabet. Inklusive Easyfix-kroge og -holdere.

Leveringsomfang:

Easyfix-krog nr. 955505 str. 50: 5

Easyfix-krog nr. 955605 str. 60: 2

Easyfix-holder nr. 9554665 str. 18-26: 2

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016 **pulverlakeret**.

Bemærk:

Målene for skabe til rengøringsmidler passer med målene for alle GridLine skabe med dybden 20G og kan kombineres vilkårligt med disse. Du finder yderligere tilbehør som hylder og skuffer i gruppe 94.

Teknisk beskrivelse

Højde	2000 mm
Bredde	1000 mm
Dybde i G	20
Bredde i G	40
Dybde	500 mm
Vægt	111 kg
Nyttehøjde	1840 mm
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal)	25 kg
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1000 kg
Døråbningsvinkel	250 grader
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Skab til rengøringsmidler

Tilbehør

Fleksibel Easyfix-klemholder Klemme-Ø 18-26 mm	955665 18-26
Easyfix-rørholder Indvendig Ø 60 mm	955605 60
Easyfix-værktøjsholder 45° Nyttedybde 50 mm	955505 50