


Garant UNILINE

**UNI Tower H-form, asymmetrisk stationær, Type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987104 L
GTIN	4062406587888
Artikelklasse	9GC

**Beskrivelse****Udførelse:**

Modulopbygget udleveringssystem til direkte adgang til arbejdsmaterialer og hurtig visualisering af oplysninger.

UNI Tower H-form, asymmetrisk, kan opfyldes fra **begge sider**. I det dybe rum kan der anbringes 2 opsamlere til genbrugsmaterialer nr. 987125 str. 25 eller nr. 987110 str. 45. Det mindre rum egner sig til opbevaring af rengøringsmidler og -apparater.

Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider  $\square$  9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Den valgfrie antracitfarvede forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

**Lakering:**

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

**Bemærk:**

Yderligere tilbehør som f.eks. piktogrammer, hylder, skuffer og låger finder du under nr. 955474 – 955499.

**Teknisk beskrivelse**

Bredde	750 mm
Nyttedybde	180/ 330 mm
Højde	1920 mm
Serie	Tower
Vægt	92 kg
Nyttebredde	690 mm
Dybde	750 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Rengøringsstation