


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form stationær, Type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987102 L
GTIN	4062406588915
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært rengøringstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. CLEANING Tower H-form, asymmetrisk, kan opfyldes fra **begge sider**. I dybe rum kan der anbringes op til 4 opsamlere til genbrugsmaterialer nr. 987125 str. 25. Det mindre rum egner sig til opbevaring af rengøringsmidler og -apparater.

Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider $\square 9 \times 9$ mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, i str.L giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

CLEANING Tower H-form, asymmetrisk; forsats nr. 955476 str. L

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	150 kg
Bredde	750 mm

Dybde	750 mm
Vægt	96 kg
Nyttebredde	690 mm
Højde	2140 mm
Nyttedybde	180/ 330 mm
Serie	Cleaning Tower
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Forsats tilUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
UNI Line piktogram Type CLEANING	955474 CLEANING