


Garant UNILINE**CLEANING Tower H-form med hjul, Type: L****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	987103 L
GTIN	4062406588922
Artikelklasse	9GC

Beskrivelse**Udførelse:**

Modulært rengøringsstårn giver direkte adgang til rengøringsudstyr. CLEANING Tower H-form, asymmetrisk, kan opfyldes fra **begge sider**. I dybe rum kan der anbringes op til 4 opsamlere til genbrugsmaterialer nr. 987125 str. 25. Det mindre rum egner sig til opbevaring af rengøringsmidler og -apparater.

Kan konfigureres frit takket være alsidigt tilbehør og perfekt kompatibilitet med Easyfix-systemet. Alle ydervægge og skillevæggen har hulvægge på alle sider \square 9x9 mm i intervaller på 37 mm til fastgørelse af hulvægstilbehør og Easyfix-kroge og -holdere. Antracitfarvet forsats med rengøringspiktogram bruges til hurtig visualisering. Tilvalg af låger, der kan låses, i str.L giver mulighed for sikker opbevaring. Lågen kan ikke kombineres med papirrulleholdere.

Leveringsomfang:

CLEANING Tower H-form asymmetrisk; forsats nr. 955476 str. L; 2 x skydegreb nr. 955496 str. 1. Med 4 drejelige hjul, Ø 125 mm, 2 med hjulbremse.

Lakering:

Tofarvet **pulverlakering**, sølv kombineret med antracit-grå RAL 7016. **Kan ikke konfigureres.**

Teknisk beskrivelse

Nyttedybde	180/ 330 mm
------------	-------------

Højde	2290 mm
Bæreevne	150 kg
Serie	CLEANING Tower UNI Line
Bredde	750 mm
Nyttebredde	690 mm
Hjul-Ø	125 mm
Vægt	96 kg
Dybde	750 mm
Hoffmann hulvægsintervaller	9×9
Produkttype	Rengøringsstation

Tilbehør

Forsats tilUNI Tower L Type GREY	955476 GREY
Hjulsæt til UNI Line, 4 dele Type 1	955459 1
CLEANING Tower H-formstationær Type L	987102 L
UNI Line skydegreb Type 1	955496 1
UNI Line piktogram Type CLEANING	955474 CLEANING