



Hårdmetal-hammerborsæt „MX4“, Bor-Ø: 5-12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	789061 5-12
GTIN	4058546348199
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Borehoved med kvadratisk tværsnit. Forhøjet borehastighed takket være hoved med 4 skær. Dobbelt så lang levetid sammenlignet med hoveder med 2 skær. Rummeligt design med 4 spiraler. I kunststofkassette.

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort. Meget rolig gang, perfekt til helt runde huller. Design med **4 spiraler** for at sikre en hurtig fjernelse af boremel, få vibrationer og en høj stabilitet. Høj udmattelsesstyrke og lav maskinbelastning.

Indhold:

Hammerbor nr. 789050: 1 stk. af hver
str. 5; 6, længde 110 mm;
str. 6; 8; 8; 10; 12, længde 160 mm

Teknisk beskrivelse

Bor-Ø	5 - 12 mm
Antal skær Z	4

Emballage	kunststofkassette
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

Tilbehør

Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 6X160 mm	789050 6X160
Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 12X160 mm	789050 12X160
Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 6X110 mm	789050 6X110
Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 5X110 mm	789050 5X110
Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 8X160 mm	789050 8X160
Hårdmetalhammerbor „MX4“ SDS-plus Ø×hel længde 10X160 mm	789050 10X160