

3M Scotch-Brite™

Bristle-Brush Type CØ 25 mm Sæt, 24 dele, skaft-Ø 3 mm, RB-ZB, Korn: 36**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	573545 36
GTIN	50048011276101
Artikelklasse	53M

Beskrivelse**Udførelse:**

Indstøbte specialrengøringsbørste er ensartede slibestifte med en blanding af præcisionsformede keramiske korn og aluminiumoxid og en **usædvanligt lang levetid**.

Ekstremt fleksible og tilpasningsdygtige.

Den **radiale** Bristle Brush består af enkelte segmenter (ca. 1,6 mm bred).

Spændedorn (**skaft-Ø 3 mm**) kan afmonteres. Segmenter kan kombineres til vilkårlig børstebredde.

Med bøjede børster (type C) til **bearbejdning af profilerede overflader**.

Anvendelse:

Vær opmærksom på rotationsretningen.

Anvendelse på ligeslibere eller fleksible aksler uden yderligere tilbehør.

På næsten alle materialer ved samtidig størst mulige arbejdssikkerhed. Fjernelse af rust, limrester, maling, små ridser og grater. Til toning, finish, polering, rengøring og afgratning.

Leveringsomfang:

24 enkeltsegmenter (ca. 1,6 mm bred) **inklusive spændedorn** med skaft-Ø 3 mm.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	3 mm
Korn	36
maks. omdrejningstal	35000 min ⁻¹
Børstebredde	1,6 - 10 mm
Farve	brun
Børste-Ø D ₁	25 mm
Slibemiddelforkortelse	Keramik
Produktnavnsegenskab	RB-ZB

Producentbetegnelse	RB-ZB
Produkttype	Renseskive