

Garant**Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 11
GTIN	4045197104335
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Universalfræser med efterslebet grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Excentrisk afrunding.

Universel skærgeometri.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	3
Skær-Ø D _c	11 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	79 mm
Skærlængde L _c	22 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		