

**Helprofilplatte 60°, udvendig højre, HBF20, Stigning: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	271970 2
GTIN	4062406592936
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Fuldt sintret.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	2 mm
Skæremateriale	HM
Type	HBF20
Toleranceklasse	DIN 13 6H
Gevindtype	M
Gevindtype	MF
Flankevinkel	60 grader
Tykkelse	3,68 mm
Plattestørrelse L	16 mm
Produkttype	Vendskærspalte til gevinddrejning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	220 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	150 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	85 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	75 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	40 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	betinget egnet	130 m/min	N
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		