



Luftrensers PURIFIAIR, Type: 620



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	981081 620
GTIN	4250101189500
Artikelklasse	90N

Beskrivelse

Udførelse:

Luftrensers PURIFIAIR til reduktion af mængden af virus og skadelige stoffer indendørs, med flerkomponent-filtersystem og integreret EPA/HEPA- og aktivkul-filtre.

Luftrenseren fjerner skimmelsvampesporer, pollen og allergener, reducerer bakterier og bakterier og gør dem uskadelige. Den fjerner ubehagelig lugt og skadelige gasser fra luften i rummet og filtrerer permanent finstøv.

Alle luftrensere yder en volumenstrøm fra 160 op til 620 m³/h (5 driftstrin) og er egnet til ca. 100 m³ volumen (svarer til et lokale på 40 m² ved en rumhøjde på 2,5 m). Til større rum bør der anvendes et større antal apparater. Vores salgsteam hjælper dig gerne med at finde frem til det optimale antal luftrensere.

Filteknik:

Tosidet sugende luftrensers med flerkomponent-filterenhed bestående af:

- **Afvaskeligt metalvævsforfilter til udskilning af groft støv, til aflastning af de efterfølgende filtertrin.**
- **G4-forfilter til udskilning af grove urenheder medfører en forlængelse af filtrenes standtid (partikelstørrelse > 0,3 µm, bl.a. pollen, sporer, fnug, hår, insekter osv.) og til beskyttelse af de efterfølgende filtertrin.**
- **EPA-filter, filterklasse E12 til udskillelse af mellemstore partikler (partikelstørrelse > 0,3 µm, bl.a. bakterier osv.).**

- **HEPA-filer, filterklasse H14 iht. EN 1822 til udskilning af meget små partikler og nanopartikler med en effektivitet på op til 99,995 % (MPPS, bl.a. virus og bakterier).**
- **Aktivkulfilter absorberer ubehagelige lugte og skadelige stoffer på gasform.**

Et elektronisk display viser, når der er behov for filterskift.

Leveringsomfang:

Luftrensere inklusive fjernbetjening, første flerkomponent-filterenhed.

Bemærk:

På længere sigt giver luftrenseren kun et effektivt resultat, hvis de anvendte filtre skiftes med jævne mellemrum. Anbefaling: 2 – 3 filterskift om året (alt efter hvor meget og hvor hyppigt den bruges samt graden af luftforurening).

Højde: 669 mm

Bredde: 400 mm

Dybde: 400 mm

Nominal spænding: 220 - 240 V

Nominal frekvens: 50 / 60 Hz

Nominal effekt, dvaletilstand: 5,5 W

Teknisk beskrivelse

Nominal effekt, turbotilstand	40 W
Dybde	400 mm
Nominal effekt, dvaletilstand	5,5 W
Arbejdsstøj	31 - 49 dB
Vægt	14 kg
Højde	669 mm
Nominal spænding	220 - 240 V
Nominal frekvens	50 / 60 Hz
Bredde	400 mm
Mængde af partikelrenset luft	620 m ³ /h
Energiforsyning	Med kabel
Serie	PURIFIAIR
Produkttype	Luftrensere