

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Massiv metallåge, Højde: 900mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942721 900
GTIN	4062406595838
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Vægt	67 kg
Greb, placering	øverst
ComfortClose	nej

Skab, konstruktion	Basisskab
Bredde	1000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skabsfronter	Massiv metallåge
Nyttehøjde	745 mm
Højde	900 mm
Dybde	700 mm
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------