

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Massiv metallåge, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942721 800
GTIN	4062406595821
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 40×28G. Passende skuffer: 36×24G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Bredde i G	40
Højde	800 mm
Dybde i G	28
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja

Nyttehøjde	645 mm
Skabsfronter	Massiv metallåge
ComfortClose	nej
Vægt	63 kg
Dybde	700 mm
Greb, placering	øverst
Bredde	1000 mm
Skab, konstruktion	Basisskab
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Døråbningsvinkel	250 grader
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Skydegreb til GridLine Type GP11	914226 GP11
----------------------------------	-------------