

Garant GRIDLINE

**Storrums-/tunggodsskab med Massiv metalskydelåge, Højde: 900mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942745 900
GTIN	4062406595876
Artikelklasse	9GI

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ubestykket skab i 60×28G. Passende skuffer: 26×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås.

**Lakering:**

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

**Bemærk:**

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

**Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.**

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttehøjde	763 mm
ComfortClose	nej
Skab, konstruktion	Basisskab
Vægt	113 kg
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Greb, placering	øverst

Bredde	1500 mm
Højde	900 mm
Dybde	700 mm
Bredde i G	60
Skabsfronter	Massiv metalskydelåge
Dybde i G	28
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

## Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
-----------------------------------	-------------