

Garant GRIDLINE

Storrums-/tunggodsskab med Skydelåge med rude, Højde: 800mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	942767 800
GTIN	4062406595920
Artikelklasse	9GI

Beskrivelse**Udførelse:**

Ubestykket skab i 80×28G. Passende skuffer: 36×20G (skal bestilles separat).

Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene-greb med stiftcylinderlås.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, **pulverlakerede.**

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrums- og tunggodsskabe, se nr. 942530 - 942610 og gruppe 95.

Anvendelse som tunggodsskab er kun mulig med tunggodshylde nr. 942610.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Teknisk beskrivelse

Greb, placering	øverst
Skabsfronter	Skydelåge med rude
Bredde i G	80
Dybde	700 mm
Nytte højde	663 mm
Dybde i G	28
Højde	800 mm

Bredde	2000 mm
Låsesystem, elektronisk – kan ændres	ja
Skab, konstruktion	Basisskab
ComfortClose	nej
Vægt	125 kg
Udførelse	til egen bestykning
Materialetykkelse	0,9 mm
Bæreevne, skabskabinet indvendig	1600
Højdeindstilling i intervaller	25
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype	Storrumsskab

Tilbehør

Låseblænde til GridLine Type GP21	914227 GP21
-----------------------------------	-------------