

**Garant****Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 6
GTIN	4045197104281
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Universalfræser med efterslebet grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

**Excentrisk afrunding.**

Universel skærgeometri.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,015 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	13 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		