

Garant**Sikkerhedskobling med slangetilslutning Slangetilslutning, Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter): 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	080372 11
GTIN	4062406596279
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT sikkerhedskoblingen er en højeffektiv kobling af forzinket stål, med yderst høj gennemstrømningskapacitet. Ny, forbedret enhåndsbetjening.

Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar. Overholder ISO-standard 4414, ISO-standard B og EN 983.

Bemærk:

GARANT-serien overholder europæisk standard 7,6 (nom. Ø 7,6 mm, europofil) og er kompatibel med alle gængse systemer.

Denne GARANT-serie er egnet til markederne Benelux-landene, Frankrig, Nordamerika og Norge.

Teknisk beskrivelse

Gennemstrømningsværdi	2250 l/min
maks. driftstryk	16 bar
Slangetilslutning indvendig Ø (nom. indvendig diameter)	11 mm
Produkttype	Kobling

