

**Garant****Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 18
GTIN	4045197104380
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Universalfræser med efterslebte grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

**Excentrisk afrunding.**

Universel skærgeometri.

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Skær-Ø $D_c$	18 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde $L_c$	32 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		