

Garant**Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 20
GTIN	4045197104397
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Universalfræser med efterslebet grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Excentrisk afrunding.

Universel skærgeometri.

Teknisk beskrivelse

Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,07 mm
Skær-Ø D_c	20 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø D_s	20 mm
Samlet længde L	104 mm
Skærlængde L_c	38 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		