

**Garant****Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 8
GTIN	4045197104304
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Universalfræser med efterslebet grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

**Excentrisk afrunding.**

Universel skærgeometri.

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm
Skær-Ø $D_c$	8 mm
Antal tænder Z	3
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Samlet længde L	69 mm
Skærlængde $L_c$	19 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		