



## Slangeopruller, trykstøbt aluminiumshus, Type: 20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	080074 20
GTIN	4030704030092
Artikelklasse	08A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Slangeopruller med **udtræks- og oprulningsautomatik**, der føres via **stålfjedre med lang levetid** og med **flere stop pr. omdrejning**.

Åben slangeopruller med **hus i aluminiumstøbegods**, forzinket, **drejelig udløbsbøjle** og robust, **nylonforstærket pvc-slange**.

#### Anvendelse:

Egnet til luft.

Til forøgelse af ergonomien ved trækaflastet arbejde samt ordningssikring og forebyggelse af uhelds- og skadefare som følge af slanger anbragt på jorden.

### Teknisk beskrivelse

Anvendelig slangelængde	20 m
Tilslutning, udgang	3/8 tommer
Materiale, slange	Polyvinylklorid
maks. driftstryk	20 bar
Materiale, hus	Aluminium

Tilslutning, indgang	3/8 tommer
Kabinet, bredde	380 mm
Kabinet, højde	375 mm
Kabinet, dybde	155 mm
Produkttype	Slangeopruller