

**HOLEX****Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2:  
50/75mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278041 50/75
GTIN	4062406601867
Artikelklasse	22B

**Beskrivelse****Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

**Bemærk:**

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

**Teknisk beskrivelse**

Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	50 mm
Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	75 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	14 mm
Skafthbredde b	16×16 mm
Skrue	279816 3
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

