

HOLEX**Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
35/50mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	278041 35/50
GTIN	4062406601850
Artikelklasse	22B

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Maks. skæredybde t_{maks}	14 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	50 mm
Min. 1. indstiks-Ø D_1	35 mm
Skafthbredde b	16×16 mm
Skrue	279816 3
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

