



Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2: 35/50mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	278043 35/50
GTIN	4062406601911
Artikelklasse	22B

Beskrivelse

Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

Min. 1. indstiks-Ø D_1	35 mm
Maks. skæredybde t_{maks}	14 mm
Maks. 1. indstiks-Ø D_2	50 mm
Skafthbredde b	20×20 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Stikbredde W	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

