



## Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2: 35/50mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 278044 35/50  |
| GTIN                | 4062406601997 |
| Artikelklasse       | 22B           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

#### Bemærk:

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

### Teknisk beskrivelse

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Maks. skæredybde $t_{maks}$ | 14 mm      |
| Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$   | 50 mm      |
| Min. 1. indstiks-Ø $D_1$    | 35 mm      |
| Skaftbredde b               | 20×20 mm   |
| Skrue                       | 279816 4   |
| Indsatstype                 | Venstre    |
| Indvendig køling            | nej        |
| Stikbredde W                | 3; 4 mm    |
| Produkttype                 | Skærholder |

