



## Skærholder Medium-Plus til planindstik, Venstre, Ø-område Indstik D1 / D2: 90/130mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	278044 90/130
GTIN	4062406602024
Artikelklasse	22B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

#### Bemærk:

$D_1$  = min. Ø for 1. indstik /  $D_2$  = maks. Ø for 1. Indstik.

$D_2$  = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

### Teknisk beskrivelse

Maks. 1. indstiks-Ø $D_2$	130 mm
Maks. skæredybde $t_{maks}$	14 mm
Min. 1. indstiks-Ø $D_1$	90 mm
Skaftbredde $b$	20×20 mm
Skrue	279816 4
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Stikbredde $W$	3; 4 mm
Produkttype	Skærholder

