

HOLEX**Skærholder Medium-Plus til planindstik, Højre, Ø-område Indstik D1 / D2:
90/130mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 278045 90/130 |
| GTIN | 4062406602109 |
| Artikelklasse | 22B |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle størrelser med kun et plattesæde til to stikbredder (3 mm og 4 mm).

Til stikplatter nr. 278029 – 278036.

Bemærk:

D_1 = min. Ø for 1. indstik / D_2 = maks. Ø for 1. Indstik.

D_2 = 999 i størrelsesbetegnelsen svarer teoretisk til uendeligt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|------------|
| Maks. 1. indstiks-Ø D_2 | 130 mm |
| Min. 1. indstiks-Ø D_1 | 90 mm |
| Maks. skæredybde t_{maks} | 14 mm |
| Skafthbredde b | 25×25 mm |
| Skrue | 279816 4 |
| Indsatstype | Højre |
| Indvendig køling | nej |
| Stikbredde W | 3; 4 mm |
| Produkttype | Skærholder |

