

**Skærholdersæt, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255131 32
GTIN	4062406609443
Artikelklasse	29W

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	CN.. 1606.; DN.. 1506.; SN.. 1204..
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Samlet længde L	170 mm
ISO-kode holder	PCLNL 3232P16; PDJNL 3232P15; PSSNL 3232P12
Reservedel	259981 3
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/12 mm	251113 25/12
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/15 mm	250611 25/15
Reservedelssæt holder til vendeskærsplatter Type 3	259981 3
Skærholder Skaft- /plattestørrelse 25/16 mm	250019 25/16