

**Borestangssæt stål uden IK, højre, Type: 1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255160 1
GTIN	4062406609450
Artikelklasse	29W

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	S16R PCLNR09; S20S PDUNR11; S16M PWLNR06
Samlet længde L	200 mm
Samlet længde L	250 mm
Samlet længde L	150 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
Midterforskydning L ₃	13 mm
Midterforskydning L ₃	11 mm
passende vendeskærplatter	CN.. 09T3.; DN.. 1104.; WN.. 0604..
Spændehøjde L ₂	15,25 mm
Spændehøjde L ₂	19 mm
Spændehøjde L ₂	15,25 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	20 mm

Mindste forborings- \varnothing D_{min}	25 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{min}	20 mm
Reservedel	259981 10
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Skæremateriale	Stål
Indvendig køling	nej
Produkttype	Borestang